



Pikaliitin Ulkokierteellinen, Liitännän ulkokierre: 1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	1000 l/min
Suurin käyttöpaine	35 bar
Liitännän ulkokierre	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Liitäntä