

Garant
Kutistusistukka Muoto ADB, BT 50 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	303461 10
GTIN	4062406520168
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	24 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	BT 50 A = 160
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Alakaappi laitteelle	354290
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
	308830 50

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle
50

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50