




## Kierteitysistukka, ER-Synchro, Varren Ø 25 mm, ER-kiristysholkkikoolle: 16



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338198 16     |
| GTIN         | 4062406511104 |
| Tuoteluokka  | 32P           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.
- Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.
- Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.

#### Käyttö:

- Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.
- Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

#### Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

#### Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

### Tekninen kuvaus

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ulko-Ø D               | 34 mm          |
| Pituudentasaus, työntö | 0,5 mm         |
| Sisä-Ø D <sub>1</sub>  | 28 mm          |
| Pituudentasaus, veto   | 0,5 mm         |
| Ulkonema A-mitta       | 75 mm          |
| Kierteenleikkausalue   | M4 – M12       |
| Sovitin                | Varren Ø 25 mm |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 1835 B, E           |
| Sisäjähdytys   | kyllä, enint. 50 baaria |
| Tuotetyyppi    | Kierteitysistukka       |