


**Kierteitysistukka, ER-Synchro, HSK-A 63, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338195 16
GTIN	4062406511081
Tuoteluokka	32P

Kuvaus**Malli:**

- Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.
- Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.
- Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.

Käyttö:

- Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.
- Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, nro 309880.

Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	110 mm
Kierteenleikkausalue	M4 – M12
Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Sisä-Ø D ₁	28 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Pituudentasaus, veto	0,5 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	A
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka