


**HOLEX****Kierteitysistukka, ER-Synchro, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338190 25
GTIN	4062406511074
Tuoteluokka	32P

**Kuvaus****Malli:**

- **Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöään piteneminen.**

**Käyttö:**

- **Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.**
- **Nousurojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.**
- **Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.**

**Erikoistarvike:**

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

Kiinnityspultit nro 308600 - 308806.

**Huomautus:**

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

**Tekninen kuvaus**

Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Pituudentasaus, veto	0,5 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	42 mm
Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	45 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	AD
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka