


HOLEX**Kierteitysistukka, ER-Synchro, HSK-A 63, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338195 25
GTIN	4062406511098
Tuoteluokka	32P

Kuvaus**Malli:**

- **Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöään piteneminen.**

Käyttö:

- **Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.**
- **Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.**
- **Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.**

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, nro 309880.

Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Sisä-Ø D ₁	42 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulko-Ø D	45 mm
Pituudentasaus, veto	0,5 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	A
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka