


**HOLEX****Kierteitysistukka, ER-Synchro, Varren Ø 25 mm, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338198 25     |
| GTIN         | 4062406522612 |
| Tuoteluokka  | 32P           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.**

**Käyttö:**

- **Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.**
- **Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.**
- **Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.**

**Erikoistarvike:**

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

**Huomautus:**

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

**Tekninen kuvaus**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pituudentasaus, työntö | 0,5 mm         |
| Kierteenleikkausalue   | M6 – M20       |
| Pituudentasaus, veto   | 0,5 mm         |
| Ulko-Ø D               | 45 mm          |
| Sisä-Ø D <sub>1</sub>  | 42 mm          |
| Ulkonema A-mitta       | 110 mm         |
| Sovitin                | Varren Ø 25 mm |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 1835 B, E           |
| Sisäjähdytys   | kyllä, enint. 50 baaria |
| Tuotetyyppi    | Kierteitysistukka       |