




## Kierteitysistukka, ER-Synchro, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338190 16
GTIN	4062406511067
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

- Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.
- Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.
- Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.

#### Käyttö:

- Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.
- Nousurojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

#### Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.

Kiinnityspultit nro 308600 - 308806.

#### Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

### Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M4 – M12
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Pituudentasaus, veto	0,5 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Ulko-Ø D	34 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	AD
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka