

**Pikaliitin Letkuliitääntä, Letkuliitännän sisä-Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080172 6
GTIN	4062406523954
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Tekninen kuvaus

Letkuliitännän sisä-Ø	6 mm
Suurin käyttöpaine	35 bar
Läpivirtausarvo	1000 l/min
Tuotetyyppi	Liitääntä