

**Pikaliitin Letkuliitääntä, Letkuliitännän sisä-Ø: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080172 9
GTIN	4062406523961
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	1000 l/min
Suurin käyttöpaine	35 bar
Letkuliitännän sisä-Ø	9 mm
Tuotetyyppi	Liitääntä