

**Pikaliitin Letkuliitääntä, Letkuliitännän sisä-Ø: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080172 13
GTIN	4062406523978
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	35 bar
Läpivirtausarvo	1000 l/min
Letkuliitännän sisä-Ø	13 mm
Tuotetyyppi	Liitääntä