

Garant**Kiilaurajyrstin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191100 18
GTIN	4045197100559
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat. Erittäin tarkka terien hionta – siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat. Kiilaurille tai jyrshintään työkappaleen keskeltä ulospäin.

Huomautus:

Huom! Käytetään vain myötäsytöllä.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,046 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D_c	18 mm
varren Ø D_s	16 mm
Terän pituus L_c	32 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenas	keltainen
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		