

**Weldon-istukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	304337 8
GTIN	4062406422141
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7

Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm	309900 8
--	----------