

**Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri, Tyyppi: M12FVCL-0****Tilastiedot**

Tilausnumero	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Tuoteluokka	03L

Kuvaus**Malli:**

Kannettava ja tehokas 12 V akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, M12 FUEL™-moottori. Pinottava työkalupakki lisäkuljetusmahdollisuuksiin ja parempaan säilytykseen.

Toimituksen sisältö:**Ilman akkua ja ilman laturia.**

Mukana suodatin, imuletku, karkealikasuutin ja saumasuutin.

Huomautus:

Siouvat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073816; numerosta 073827 ja numerosta 073840.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Paino ilman akkua	4,5 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Imuletkun pituus	0,5 m

Säiliöiden tilavuus	6,1 l
akun jännite	12 V
Valmistajamerkintä	M12FVCL-0
Tilavuusvirta	1275 l/min
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12	073815 MB12
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppe MB12	073829 MB12