

Garant

**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 5m**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	080238 5
GTIN	4062406523763
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima.
Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana **GARANT teräksinen turvapikaliitin** ja teräsnippa.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	10 bar
Letkun sisä-Ø	8 mm
Letkun ulko-Ø	12 mm
Lämpötila-alue	-20 - 60 °C
Käytettävissä oleva letkun pituus	5 m
Tuotetyyppi	Letku

