

Garant

**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	080238 3
GTIN	4062406523756
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima.
Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana **GARANT teräksinen turvapikaliitin** ja teräsnippa.

Tekninen kuvaus

Letkun sisä-Ø	8 mm
Lämpötila-alue	-20 - 60 °C
Käytettävissä oleva letkun pituus	3 m
Suurin käyttöpaine	10 bar
Letkun ulko-Ø	12 mm
Tuotetyyppi	Letku

