

Garant

PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin Ø 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 10m

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 080242 10 |
| GTIN | 4062406523800 |
| Tuoteluokka | 01A |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku, jossa on hyvä palautusvoima. Sopii hyvin öljyttyyn paineilmaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** ja teräsnippa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m |
| Liitinnippaliitäntä | 1/4 tuuma |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Letkun ulko-Ø | 12 mm |
| Väri | sininen |
| Letkun sisä-Ø | 8 mm |
| Tuotetyyppi | Letku |

Tarvikkeet

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4
tuuma

080290 1/4