

Garant

**1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen-turvaliitin Ø 11×16 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	080239 3
GTIN	4062406523770
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima.
Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana **GARANT teräksinen turvapikaliitin** ja teräsnippa.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	10 bar
Lämpötila-alue	-20 - 60 °C
Letkun sisä-Ø	11 mm
Letkun ulko-Ø	16 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	3 m
Tuotetyyppi	Letku

