



Tukitapit Quick Lift DSR, Kierteen Ø: M10X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). **Käännettävyys kuormitettuna.** Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvinkanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

Tekninen kuvaus

Paino	0,3 kg
Väliseinän korkeus B	30 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	18 mm
Kierteen Ø	M10×1,5

Ruuvinpään korkeus A	31 mm
Ruuvinpään Ø C	30 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	0,4 t
Kierteen pituus L	19,5 mm
Silmukan leveys E	27 mm
Tukitapin leveys G	53 mm
Silmukan paksuus F	14 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	38 mm
Tuotetyyppi	Tukitapit