



Tukitapit Quick Lift DSR, Kierteen Ø: M24X3



Tilaustiedot

Tilausnumero	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). **Käännettävyys kuormitettuna.** Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvinkanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

Tekninen kuvaus

Paino	2,6 kg
Kierteen Ø	M24 × 3
Silmukan leveys E	55 mm
Silmukan paksuus F	25 mm

Avaimen leveys sisäkuusioavain S	40 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	2,5 t
Ruuvinpään Ø C	60 mm
Ruuvinpään korkeus A	55 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	83 mm
Tukitapin leveys G	115 mm
Väliseinän korkeus B	55 mm
Kierteen pituus L	36 mm
Tuotetyyppi	Tukitapit