



Tukitapit Quick Lift DSR, Kierteen Ø: M12X1,75



Tilaustiedot

Tilausnumero	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). **Käännettävyys kuormitettuna.** Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvinkanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

Tekninen kuvaus

Avaimen leveys sisäkuusioavain S	27 mm
Väliseinän korkeus B	40 mm
Ruuvinpään Ø C	45 mm
Silmukan paksuus F	17 mm

Silmukan leveys E	38 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	0,65 t
Väliseinän silmukan etäisyys D	53 mm
Ruuvipään korkeus A	40 mm
Paino	0,9 kg
Tukitapin leveys G	76 mm
Kierteen pituus L	23 mm
Kierteen Ø	M12 × 1,75
Tuotetyyppi	Tukitapit