

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 100
GTIN	2050001735751
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Ø	100 mm
Paino	940 g
Kierre	M12 mm
Nimellispitovoima	900 N
Korkeus	22 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Kierreholkki	kyllä
Korkeus kierteineen	42 mm
Pintamateriaali	sinkitty

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti