

**Garant****Kiilaurajyrstin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191100 3
GTIN	4045197100382
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat. Erittäin tarkka terien hionta – siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat. Kiilaurille tai jyrsintään työkappaleen keskeltä ulospäin.

**Huomautus:**

**Huom!** Käytetään vain myötäsytöllä.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,008 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø $D_c$	3 mm
varren Ø $D_s$	6 mm
Terän pituus $L_c$	8 mm
Kokonaispituus L	52 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		