

Garant**Kiilaurajyrstin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191100 14
GTIN	4045197100535
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat. Erittäin tarkka terien hionta – siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat. Kiilaurille tai jyrshintään työkappaleen keskeltä ulospäin.

Huomautus:

Huom! Käytetään vain myötäsytöllä.

Tekninen kuvaus

Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D _c	14 mm
Syöttö f _z uranjyrshintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,041 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän pituus L _c	26 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenas	keltainen
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		