

Garant**TKM-rouhintajyrsin, sisäjähdytys, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205335 16
GTIN	4045197645821
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällyprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Sisäjähdytys.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,85 mm
HammaslukuZ	3
Kavennuksen Ø D ₁	15,8 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,11 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	44 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L _c	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	d11

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	kyllä
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		