

Garant**TKM-rouhintajyrin, sisäjähdytys, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205335 20
GTIN	4045197645838
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällyprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Sisäjähdytys.****Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	1,05 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,14 mm
Kavennuksen Ø D ₁	19,8 mm
HammaslukuZ	3
Terän Ø D _c	20 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	d11

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		