

**Garant**
**TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, Ø h10 DC: 18mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	207381 18
GTIN	4045197551917
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**

 Toleranssi: Sädemuoto =  $\pm 0,01$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään teräksessä $< 500$ N/mm <sup>2</sup>	0,113 mm
Terän Ø $D_c$	18 mm
Hammasluku $Z$	3
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 500$ N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
varren Ø $D_s$	18 mm
Kokonaispituus $L$	92 mm
Terän pituus $L_c$	26 mm
Nousukulma	35 astetta
Säde $R$	9 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,1×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------