

**Garant**
**TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, Ø h10 DC: 4mm**

**Tilautiedot**

Tilausnumero	207381 4
GTIN	4045197551849
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**

 Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm.**
**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Hammasluku Z	3
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,023 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	8 mm
Nousukulma	35 astetta
Säde R	2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,1×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------