

Garant**TKM-pallopääjyrsin, DLC, Ø f8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 207441 16 |
| GTIN | 4045197591104 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp². Alumiinimateriaalien tehotyöstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------|
| Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus | 44 mm |
| Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinivalussa | 0,15 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| Terän Ø D _c | 16 mm |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 15 mm |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 83 mm |
| Terän pituus L _c | 20 mm |
| Nousukulma | 45 astetta |
| Säde R | 8 mm |
| Pinnoitus | DLC |
| Lastuava aine | TKM |

| | |
|--|--------------------------------|
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Toleranssi, nimellis-Ø | f8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | 0,1×D kopiojyrsinnässä |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 600 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 550 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 500 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 220 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 180 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 220 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 170 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PVDF GF20 | soveltuu | 200 m/min | N |
| POM GF25 | soveltuu | 180 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | soveltuu | 140 m/min | N |
| PTFE CF25 | soveltuu | 180 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 320 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 180 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 220 m/min | N |

| | |
|-----------------|-------------------|
| märkä enintään | soveltuu |
| märkä vähintään | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |
| ilma | soveltuu |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|