

Garant
TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	207381 6
GTIN	4045197551863
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

 Toleranssi: Sädemuoto = $\pm 0,01$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z kopiojyrsintään teräksessä < 500 N/mm ²	0,037 mm
Terän Ø D_c	6 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 500 N/mm ²	0,033 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L_c	10 mm
Nousukulma	35 astetta
Säde R	3 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------