

Garant**TKM-pallopääjyrsin MTC, TiAlN, Ø f8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 207460 6 |
| GTIN | 4045197128782 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Sädejyrsin, parannettu leikkumuoto, ei profiilivirhettä. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = $\pm 0,005$ mm.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 207492.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------|
| Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ² | 0,041 mm |
| Terän Ø D_c | 6 mm |
| Syöttö f_z kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm ² | 0,051 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| varren Ø D_s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Terän pituus L_c | 10 mm |
| Nousukulma | 45 astetta |
| Säde R | 3 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | f8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,03×D kopiojyrinnässä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 225 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 210 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 145 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 85 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 350 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|

