

**Garant**
**TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	207381 8
GTIN	4045197551870
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**

 Toleranssi: Sädemuoto =  $\pm 0,01$  mm.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	3
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään teräksessä $< 500$ N/mm <sup>2</sup>	0,051 mm
Terän Ø $D_c$	8 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 500$ N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
varren Ø $D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus $L_c$	16 mm
Nousukulma	35 astetta
Säde R	4 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,1×D kopiojyrsinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------