

Garant**TKM-pallopääjyrsin, DLC, Ø f8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207441 4
GTIN	4045197591043
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp². Alumiinimateriaalien tehotyöstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm.**

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	17 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinivalussa	0,03 mm
Kavennuksen Ø D ₁	3,7 mm
Terän Ø D _c	4 mm
varren Ø D _s	4 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L _c	7 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	2 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	220 m/min	N
PE-HD	soveltuu	180 m/min	N
PA 66	soveltuu	220 m/min	N
PEEK	soveltuu	170 m/min	N
PF 31	soveltuu	150 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	180 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	140 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Cu	soveltuu	180 m/min	N
CuZn	soveltuu	220 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu