

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191320 6 |
| GTIN | 4045197101686 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Epäkeskinen takapinnan hionta.

- Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.
- Erittäin tarkka terien hionta - siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat.
- Erikaisrintakulma alumiinille.

Huomautus:

Kiilaurien jyrshintään.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,018 mm |
| Terän Ø D_c | 6 mm |
| Hammasluku Z | 3 |
| varren Ø D_s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Terän pituus L_c | 13 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Nousukulma | 42 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |

| | |
|---------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |
| tyyppi | W |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsein |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 37 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |