

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191320 20
GTIN	4045197101785
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Epäkeskinen takapinnan hionta.

- Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.
- Erittäin tarkka terien hionta - siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat.
- Erikaisrintakulma alumiinille.

Huomautus:

Kiilaurien jyrskintään.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	3
Terän Ø D _c	20 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,055 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		