

**Garant****Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191320 22
GTIN	4045197101792
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

**Epäkeskinen takapinnan hionta.**

- Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.
- Erittäin tarkka terien hionta - siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat.
- Erikaisrintakulma alumiinille.

**Huomautus:**

Kiilaurien jyrshintään.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,058 mm
Terän Ø $D_c$	22 mm
Hammasluku Z	3
varren Ø $D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus $L_c$	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		