



Kärkisarja 3/8 tuuman nelikulma VDE-eristetty 10 osaa, Ruuvinvääntimien Ikm.: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	633996 10
GTIN	4013288210234
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Kärkisarja **täyseristetty 1000 volttiin asti** standardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Asetelma tukevassa tekstiilivyössä, kiinnitetään mukana tulevalla tarranauhalla esim. seinään, hyllyyn, työkaluvaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille M2 – M5.

Sisä-Torx®-ruuveille M4 – M8.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokolohylsy, VDE-eristetyt: 4 kpl, koot 4; 5; 6; 8 mm

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, VDE-eristetyt: 6 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Säilytykseen: Tekstiilihihna

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinvääntin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokolovääntin
Osien määrä	10

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Valmistajamerkintä	Belt B VDE 1
Pituus	230 mm
Leveys	85 mm
Korkeus	80 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy