



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 38 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 38



Tilaustiedot

Tilausnumero	630331 38
GTIN	4000896233380
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M3 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M3 - M5, ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M3 - M8.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsy kuusiokannalle: 10 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 7 mm

Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 7 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl koot 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bits-kärjenpidin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka

Liitinvarsi: 1 kpl bit-varsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa

Käsikahva: 1 kpl

Jatkokappaleet: 2 kpl koot 55; 101,5 mm

Murrosnivel: 1 kpl

Räikkä: 1 kpl nro 632389 koko 1/4

säilytys: Muovikotelo, luistamaton 2-K-pinta

Tekninen kuvaus

Osien määrä	38
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5,5–14 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-7 mm
Pakkaus	Muovikotelo, luistamaton 2-K-pinta
Pituus	180 mm
Leveys	98 mm
Korkeus	52 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi 1/4	632389 1/4
--	------------