



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Tyyppi: 71293361



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077815 71293361
GTIN	
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikevalikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.

#### Toimituksen sisältö:

30-osainen tarvikesarja, 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku.

Mukana 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 3 Ah).

30-osainen tarvikesarja, johon kuuluu: 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× KM-sahanterä (Ø 75), 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× rei'itetty hiomalevy, à 1× rei'itetty hioma-arkki (K60, K80, K120, K180).

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073834 - 073845.

## Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	3 Ah
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	AMM 500 PLUS TOP
akun jännite	18 V
Paino	1,8 kg
Työkalupidin	Starlock, Starlock Plus
Värähtelyluku	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 1,7 astetta
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

## Tarvikkeet

E-Cut-sahanteräsarja, puu + metalli6 osaa Malli SET	077848 SET
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077839 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077867 90
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077867 75
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077865 75
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077865 90
Segmenttisahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077827 100
Segmenttisahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077836 85
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 85 mm	077838 85
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077838 100

Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 100 mm	077839 100
Sahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077834 85
Sahanterä, kokonaan HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077835 85
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077830 75
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077830 90
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077829 75
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077829 90
Segmenttisahanterä, Diamant Sahanterän Ø 90 mm	077868 90
Segmenttisahanterä, KM Sahanterän Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut3 osaa Malli SET	077859 SET