

Garant**SNHX 1103 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistuumisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7835
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1103
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	2,7 mm
uranleveydelle a_p	5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään