

**Garant****SNHX 12045 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle  $a_e$  max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7835
Viisteen leveys	0,25 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 12045
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	4,5 mm
uranleveydelle $a_p$	8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään