

Garant**SNHX 1102 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Laji	HB7835
Viisteen leveys	0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1102
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	2,3 mm
uranleveydelle a_p	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään