

Garant**SNHX 1207 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

Viisteen leveys	0,25 mm
tyyppi	UNI
Laji	HB7835
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	7 mm
uranleveydelle a_p	12; 16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään