

Garant**SNHX 1203 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

Laji	HB7835
tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1203
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,2 mm
uranleveydelle a_p	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään