

Garant**SNHX 1205 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

Laji	HB7835
Viisteen leveys	0,25 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,4 mm
uranleveydelle a_p	10; 14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään