

Garant**SNHX 12045 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7835
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 12045
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	4,5 mm
uranleveydelle a_p	8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään