



Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** erittäin tehokas, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569741 125
GTIN	9003173018927
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkusyvyyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Erittäin tehokas, pinnoitteen korkeus 10 tai 12 mm. Soveltuu kaikkiin rakennusmateriaaleihin, pitkä kesto aika, ylikuumenemissuoja.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Huomautus:

- **Timanttipäälyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
----------	--------

Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka