



Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** erittäin tehokas, Kiekon Ø: 230mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 569741 230 |
| GTIN | 9003173019016 |
| Tuoteluokka | 53T |

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Erittäin tehokas, pinnoitteen korkeus 10 tai 12 mm. Soveltuu kaikkiin rakennusmateriaaleihin, pitkä kesto aika, ylikuumenemissuoja.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Huomautus:

- **Timanttipäälyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|--------|
| Kiekon Ø | 230 mm |
|----------|--------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Hioma-aine | timantti |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| optimoitu materiaalille | kivi |
| Muoto | 41 |
| Muodon kuvaus | suorat |
| Käyttökone | Kulmahiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |