



Liuskahiomalaikka POLIFFAN-STRONG (ZA) Teräkselle, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	566322 40
GTIN	4007220777886
Tuoteluokka	55P

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka vaativaan työstöön.

Patentoitu rakenne **suurella lamellitheydellä** mahdollistaa **suuren hiomatehon** ja pitkän käyttöiän.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s

Tuotetyyppi

Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		