

Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, BT 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303473 20
GTIN	4062406531102
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö $V = 10 \text{ mm}$).
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimitusehto:

Mukana pituudensäätöruuvi ja kuusioavain T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	63 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	20 mm
Ulko- $\varnothing D$	44,5 mm
kierre M	M16x1
L_2	47,5 mm

Ulkonema A-mitta	90 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka